

Imprimante couleur BradyJet J2000

Identifiez les échantillons par couleur
pour augmenter la productivité



www.bradyeurope.com/J2000



Plus le nombre d'échantillons à traiter par les laboratoires est élevé, plus il est fastidieux de récupérer un échantillon spécifique. Brady Corporation propose un code couleur d'échantillons pour résoudre ce problème. Ainsi, l'imprimante couleur BradyJet J2000 vous permet de rester productif et d'éviter de passer trop de temps à rechercher des échantillons.

Triez les échantillons par couleur

L'imprimante couleur BradyJet J2000 peut imprimer n'importe quelle couleur sur des étiquettes pour échantillons de laboratoire fiables. En établissant un code couleur, les techniciens de laboratoire pourront identifier les catégories d'échantillons d'un coup d'œil. Avec plus de 16 millions de variations de couleurs disponibles, les utilisateurs peuvent changer de couleur chaque jour, ou utiliser une couleur différente par type d'application, de stockage ou d'urgence, en fonction des besoins de leur laboratoire. Outre la couleur, l'imprimante BradyJet J2000 offre une impression de qualité photo de 4 800 dpi pour ajouter des données ou des codes-barres parfaitement lisibles par n'importe quel scanner.



Imprimez des étiquettes fiables

L'imprimante BradyJet J2000 imprime des étiquettes pour échantillons de laboratoire fiables, disponibles dans des tailles et formes assorties pour la plupart des conteneurs d'échantillons, notamment les tubes, les flacons, les conteneurs cryogéniques, les boîtes de Petri, les plaques de puits et la verrerie générale. Ces étiquettes sont conçues pour rester en place et lisibles lorsqu'elles sont imprimées avec une imprimante Brady, même si elles sont stockées dans de l'azote liquide et des congélateurs, ou utilisées dans des bains d'eau bouillante ou des autoclaves. Les étiquettes pour échantillons de laboratoire Brady peuvent résister aux produits chimiques, tels que l'acétone, l'éthanol, le toluène, le xylène et l'isopropanol.



Facilité d'utilisation

Avec des dimensions de 26,4 x 38,9 cm, l'imprimante BradyJet J2000 est peu encombrante, très pratique et facile à utiliser. Les rouleaux d'étiquettes Brady à ressort peuvent être remplacés en moins de 20 secondes et l'imprimante est prête à imprimer en un rien de temps grâce à la configuration automatique des étiquettes. De plus, avec une vitesse d'impression de 63,5 mm par seconde, même des étiquettes pour échantillons à code couleur de grande taille peuvent être rapidement imprimées à la demande.




Pour plus d'informations ou une
démonstration en direct, rendez-vous sur
www.bradyeurope.com/J2000


Spécifications de l'imprimante

| IMPRIMANTE | |
|--|---|
| Description | Imprimante couleur BradyJet J2000 |
| Composition | Ce kit contient une imprimante J2000, un câble d'alimentation, un adaptateur secteur, un câble USB, un guide de démarrage, une cartouche d'encre, un rouleau d'étiquettes pour l'alignement des têtes d'impression et une suite de Brady Workstation. |
| Vitesse d'impression (mm/s) | 63,5 |
| Mode d'impression | Jet d'encre |
| Résolution d'impression (dpi) | Jusqu'à 4 800 |
| Impression en mode autonome (sans connexion PC) | Périphérique |
| Capacité de couleur | Couleur |
| Poids (kg) | 3,20 |
| Dim. l x P x L (mm) | 264 x 180 x 389 |
| Massicot | Massicot automatique |
| Garantie | 1 an |
| MATÉRIAUX | |
| Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées | Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées |
| Étiquettes personnalisées | Oui |
| Matériaux supportés | B-2595, B-2569, B-2551, B-7425J |
| Longueur min. de l'étiquette (mm) | 6,35 |
| Largeur min. de l'étiquette (mm) | 19 |
| Largeur max. de l'étiquette (mm) | 101,60 |
| Largeur max. du liner (mm) | 108,00 |
| Largeur max. d'impression (mm) | 101,60 |
| Nb d'étiquettes max. par jour | Environ 3 000 étiquettes par jour en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs. |
| LOGICIELS ET CONNECTIVITE | |
| Options de connectivité | USB |
| Compatibilité logiciel | Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers |
| MISE EN CONFORMITE | |
| Approbations/conformité | Etats Unis: UL, FCC Classe A; Canada: cUL, IC/ISED; Union européenne: CE, RoHS 2011/65/EU, 2014/35/EU, LVD, 2014/30/EU, RED 2014/53/EU; Australie/Nouvelle-Zélande: RCM |

Imprimantes

| Code article | Référence | Description |
|--------------|---------------|--|
| 150159 | J2000-EU | Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU |
| 199966 | J2000-EU-LABS | Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation |
| 150157 | J2000-UK | Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK |
| 199967 | J2000-UK-LABS | Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version UK avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation |
| 150162 | J2000 | Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US |
| 199971 | J2000-US-LABS | Imprimante couleur BradyJet J2000 – Version US avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation |

 Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free

 Identifiez facilement n'importe quel échantillon avec les applications de conception d'étiquettes pour échantillons de laboratoire les plus recherchées dans notre suite laboratoire de Brady Workstation

Encres

| Code article | Référence | Description |
|--------------|-----------|---|
| 150154 | J20-CMY | Cartouche d'encre pigmentée CMY pour l'imprimante J2000 |


Accessoires

| Code article | Référence | Description |
|--------------|------------|--|
| 150160 | J20-CUTTER | Massicot de recharge pour l'imprimante J2000 |
| 150163 | J20-PAD | Tampons encres de recharge pour l'imprimante J2000 |



Pour plus d'informations sur les matériaux de laboratoire supportés, rendez-vous sur www.bradyeurope.com/J2000

Matériaux

| Diagramme | Référence | Code article | Couleur | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Diamètre C (mm) | Quantité |
|---|---------------|--------------|---------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| Polypropylène réceptif au jet d'encre | | | | | | | |
|  | J20-257-7425J | 150007 | Blanc | 20,96 | 6,35 | – | 1500 |
|  | J20-151-7425J | 150011 | Blanc | 50,80 | 6,35 | – | 2000 |
|  | J20-152-7425J | 150005 | Blanc | 25,40 | 9,53 | – | 2000 |
|  | J20-249-7425J | 150023 | Blanc | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 1500 |
|  | J20-59-7425J | 150006 | Blanc | 25,40 | 12,70 | – | 2000 |
|  | J20-251-7425J | 150033 | Blanc | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 1500 |
|  | J20-37-7425J | 150020 | Blanc | 38,10 | 12,70 | – | 1500 |
|  | J20-53-7425J | 150024 | Blanc | 50,80 | 12,70 | – | 2000 |
|  | J20-256-7425J | 150016 | Blanc | 33,02 | 15,24 | – | 1500 |
|  | J20-88-7425J | 150015 | Blanc | 25,40 | 19,05 | – | 2000 |
|  | J20-136-7425J | 150019 | Blanc | 38,10 | 19,05 | – | 1500 |
|  | J20-179-7425J | 150025 | Blanc | 25,40 | 25,40 | – | 1500 |
|  | J20-235-7425J | 150022 | Blanc | 38,10 | 25,40 | – | 1250 |
|  | J20-137-7425J | 150018 | Blanc | 50,80 | 25,40 | – | 1500 |
|  | J20-258-7425J | 150028 | Blanc | 38,10 | 44,45 | – | 900 |

