



Následníčka  
tlačiarne BMP21-LAB

## MAXIMÁLNA EFEKTIVITA S VYLEPŠENOU KVALITOU

# » TLAČIAREŇ ŠTÍTKOV M210-LAB

Teraz so štítkami vopred vysekaných tvarov a ešte vyšším počtom materiálov aj na tie najnáročnejšie úlohy laboratórneho značenia. S inteligentným automatickým formátovaním tlačiarne štítkov M210 vám stačí vložiť kazetu s materiálom, zadať údaje na štítok a tlačiť.

### ▶ Aktualizovaný názov. Vyšší výkon.

Dizajnujte, tvorte a tlačte nezávisle pomocou intuitívnej klávesnice. Používajte opakovane alebo upravujte uložené štítky, prípadne ich tvorte nanovo pomocou integrovaných sprievodcov dizajnom štítkov.

### ▶ Stačí označiť len raz.

Teraz so štítkami vopred vysekaných tvarov aj s kontinuálnymi štítkami vo viac než 90 kazetách, plných spoľahlivých, otestovaných a špecializovaných materiálov, ktoré držia prilepené a zostávajú čitateľné na každom povrchu a v každom prostredí.

### ▶ Odolná a bezproblémová.

Rýchla výmena kaziet so systémom drop-lock-print v ľahkej tlačiarne s hmotnosťou 0,7 kg, ktorá bez zaváhania odolá nárazom aj pádu z výšky 1,8 m.



## Tlačiareň štítkov M210-LAB

### Č. produktu Popis

152261 Tlačiareň štítkov BMP21-LAB – kartónový obal

Táto tlačiareň sa dodáva v kartónovom obale spoločne so stručnou príručkou a náplňou so štítkami M21-750-7425.

## Štartovacie súpravy M210-LAB

### Č. produktu Popis

311319 Štartovacia súprava M210 LAB EÚ

311320 Štartovacia súprava M210 LAB UK

311321 Štartovacia súprava M210 LAB USA

Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210-LAB, lítium-iónovú batériu, napájací kábel, kazetu so štítkami M21-750-7425 a príručku so stručným návodom.

## Príslušenstvo

### Č. produktu Popis

110416 Napájací adaptér pre M210-LAB pre Európu, 220 V

110417 Napájací adaptér pre M210-LAB pre UK, 240 V

110937 Napájací adaptér pre M210-LAB pre USA, 110 V

150617 Ochranná ľahká taška na prenosné tlačiarne – M210-LAB

170385 Príchytka na opasok – M210-LAB

170420 Lítium-iónová batéria – M210-LAB

170421 Tvrdé puzdro – M210-LAB

170424 Multifunkčné príslušenstvo – M210-LAB\*

170425 Magnet – M210-LAB

\* Multifunkčné príslušenstvo obsahuje magnet, svetlo, stojan, príchytku na opasok a pruh na uchytanie. Vyžadujú sa 2 batérie veľkosti AAA (nie sú súčasťou dodávky).

## Technické údaje tlačiarne


Technické údaje	
Technológia tlače	Termotransferová tlač
Rozlíšenie tlače (dpi)	203
Rýchlosť tlače (mm/s)	10,00
Možnosti farebnej tlače	Jednofarebná
Kontinuálne a/alebo vysekávané štítky	Kontinuálne a vysekávané
Max. šírka štítka (mm)	19,05
Max. dĺžka tlače (mm)	914,40
Odporúčané používanie za deň	100
Samostatná tlač (bez počítača)	Samostatné použitie
Možnosti pripojenia	Žiadne
Pripojenie k počítaču	Nie
Typ čiarového kódu	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR kód
Kategórie symbolov	Šípky, grécka abeceda, rôzne, výstrahy
Parametre	
Šírka × výška × hĺbka (mm)	114,30 × 241,30 × 63,50
Hmotnosť (kg)	0,75
Typ klávesnice	ABC
Displej	Jednofarebná LCD obrazovka
Rezačka	Jednoručná, manuálna aktivácia Priamy rez S podržaním štítka
Záruka	2 roky



► **Ďalšie informácie nájdete na adrese**  
[www.bradyeurope.com/M210-lab](http://www.bradyeurope.com/M210-lab)








## Priehľadné polyesterové štítky na označovanie laboratórneho skla (fľaštičiek, baniek a misiek)

**F** Mraznička **H** Horúca voda **A** Autokláv

Obj. č.	Farba	Šírka (mm)	Dĺžka (m)
<b>B-430: Polyester</b>			
M21-375-430	Čierna na priehľadnej	9,53	6,40
M21-500-430	Čierna na priehľadnej	12,70	6,40
M21-750-430	Čierna na priehľadnej	19,05	6,40




## Ultratenké biele polyesterové štítky na liekovky, skúmavky a kuželovité skúmavky

**F** Mraznička **N** T. dusík\* **H** Horúca voda **A** Autokláv

Obj. č.	Farba	Šírka (mm)	Dĺžka (m)
<b>B-461: Samolaminovací polyester</b>			
M21-375-461-AW	Čierna na bielej	9,53	6,40
M21-500-461-AW	Čierna na bielej	12,70	6,40
M21-750-461-AW	Čierna na bielej	19,05	6,40

\* Vhodné pre aplikácie s tekutým dusíkom, ak sa materiál pri ovinutí prekryje, ako napríklad pri samolaminovaní.




## Polyesterové štítky na sklíčka odolné voči chemikáliám

- Odolávajú vystaveniu DMSO, etanolu a krátko aj pôsobeniu xylénu.

**F** Mraznička **A** Autokláv

Obj. č.	Farba	Šírka (mm)	Dĺžka (m)
<b>B-488: Polyester</b>			
M21-375-488	Čierna na bielej	9,53	6,40
M21-500-488	Čierna na bielej	12,70	6,40
M21-750-488	Čierna na bielej	19,05	6,40



## Polypropylénové štítky na liekovky, skúmavky, sklíčka a markery

- Odolávajú tekutému dusíku, mrazu, horúcemu kúpeľu a autoklávu.

**F** Mraznička **H** Horúca voda **A** Autokláv

Obj. č.	Farba	Šírka (mm)	Dĺžka (m)
<b>B-7425: Polypropylén</b>			
M21-375-7425	Čierna na bielej	9,53	6,40
M21-500-7425	Čierna na bielej	12,70	6,40
M21-750-7425	Čierna na bielej	19,05	6,40



## Štítok rozpustný vo vode dobre drží na väčšine povrchov a jednoducho sa rozpustí vo vode

- Vďaka tomu je tento štítok skvelým riešením na krátkodobú identifikáciu.

**R** Odstrániteľné

Obj. č.	Farba	Šírka (mm)	Dĺžka (m)
<b>B-403: Papier</b>			
M21-500-403	Čierna na bielej	12,70	-
M21-750-403	Čierna na bielej	19,05	6,40





## Nylonové štítky na vrecká, fľašky a skúmavky

- Štítko z nylonovej tkaniny s jednoduchou manipuláciou na nepevné a zaoblené povrchy.

**F** Mraznička **N** T. dusík **A** Horúca voda

Obj. č.	Farba	Šírka (mm)	Dĺžka (m)
<b>B-499: Nylonová tkanina</b>			
M21-375-499	Čierna na bielej	9,53	4,88
M21-500-499	Čierna na bielej	12,70	4,88
M21-750-499	Čierna na bielej	19,05	4,88
M21-11-499	Čierna na bielej	19,05	-
M21-131-499	Čierna na bielej	25,40	-
M21-18-499	Čierna na bielej	25,40	-
M21-136-499	Čierna na bielej	38,10	-
M21-137-499	Čierna na bielej	50,80	-



## Víniové štítky na všeobecné značenie

- Držia na nepravidelných, drsných aj zakrivených povrchoch.
- Odporúčané na zariadenia, police, skrinky a iné bežné označovanie v laboratóriu.

**F** Mraznička

Obj. č.	Farba	Šírka (mm)	Dĺžka (m)
<b>B-595: Vinyl</b>			
M21-375-595-GY	Čierna na sivej	9,53	6,40
M21-500-595-GY	Čierna na sivej	12,70	6,40
M21-750-595-GY	Čierna na sivej	19,05	6,40
M21-375-595-OR	Čierna na oranžovej	9,53	6,40
M21-500-595-OR	Čierna na oranžovej	12,70	6,40
M21-750-595-OR	Čierna na oranžovej	19,05	6,40
M21-250-595-WT	Čierna na bielej	6,35	6,40
M21-375-595-WT	Čierna na bielej	9,53	6,40
M21-500-595-WT	Čierna na bielej	12,70	6,40
M21-750-595-WT	Čierna na bielej	19,05	6,40
M21-250-595-YL	Čierna na žltej	6,35	6,40
M21-375-595-YL	Čierna na žltej	9,53	6,40
M21-500-595-YL	Čierna na žltej	12,70	6,40
M21-750-595-YL	Čierna na žltej	19,05	6,40
M21-375-595-BK	Biela na čiernej	9,53	6,40
M21-500-595-BK	Biela na čiernej	12,70	6,40
M21-750-595-BK	Biela na čiernej	19,05	6,40
M21-375-595-BL	Biela na modrej	9,53	6,40
M21-500-595-BL	Biela na modrej	12,70	6,40
M21-750-595-BL	Biela na modrej	19,05	6,40
M21-375-595-BR	Biela na hnedej	9,53	6,40
M21-500-595-BR	Biela na hnedej	12,70	6,40
M21-750-595-BR	Biela na hnedej	19,05	6,40
M21-375-595-GN	Biela na zelenej	9,53	6,40
M21-500-595-GN	Biela na zelenej	12,70	6,40
M21-750-595-GN	Biela na zelenej	19,05	6,40
M21-375-595-PL	Biela na fialovej	9,53	6,40
M21-500-595-PL	Biela na fialovej	12,70	6,40
M21-750-595-PL	Biela na fialovej	19,05	6,40
M21-375-595-RD	Biela na červenej	9,53	6,40
M21-500-595-RD	Biela na červenej	12,70	6,40
M21-750-595-RD	Biela na červenej	19,05	6,40

